
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## AX 2580.006 Dichteinsatz

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# AX 2580.006 - Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2580.006
Ausführung	Dichteinsatz, klein
Produktbeschreibung	Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only
Für Kabeldurchmesser	6 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.07
Bruttogewicht	0.073
Zolltarifnummer	40082900
EAN	4028177939653
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 2

### Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3