

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2580.007 Dichteinsatz

Stand: 13.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2580.007 - Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | AX 2580.007 |
| Ausführung | Dichteinsatz, klein |
| Produktbeschreibung | Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln. |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | RAL 7035 |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only |
| Für Kabeldurchmesser | 7 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 0,06 kg |
| Bruttogewicht | 0,07 kg |
| Zolltarifnummer | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeschreibung | SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 7 mm |

Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)