


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2580.013 Dichteinsatz

Stand: 29.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.013 - Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2580.013
Ausführung	Dichteinsatz, klein
Produktbeschreibung	Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only
Für Kabeldurchmesser	13 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,04 kg
Bruttogewicht	0,054 kg
Zolltarifnummer	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 13 mm

Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)