Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2584.100
Mastbefestigung

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2584.100 - Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2584.100
Produktbeschreibung	Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.
Technische Daten	Für Mastdurchmesser: Ø von 40 bis 170 mm Für Mastgröße: □ von 50 bis 150 mm
Material	Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Profilschiene, Klemmprofil: galvanisch Zink-Nickel passiviert
Lieferumfang	2 Profilschienen, 600 mm lang 4 Klemmprofile 2 Spannbänder 4 Spannwinkel 4 gewindeformende Schrauben M10 zur Montage am Schrank
Hinweis	Nur für Gehäuse bis zu einer Breite von 600 mm geeignet.

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: AX KX AX Kunststoff AX IT CS Wandgehäuse AX Outdoor-Einhausung AE KL EB Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,88 kg
Bruttogewicht	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	AX Mastbefestigung

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA