

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 2694.500 Universalpulte TP

Stand: 10.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Universalpulte TP

Universalpulte TP, hohe Stabilität und Schutzart IP 55 durch nahezu aus einem Stück gefertigtem Korpus. Flexible Frontgestaltung, wahlweise mit Schubladen oder Pultvorbau. Leichte Zugänglichkeit dank getrennter Türen. Verschluss-Einsatz austauschbar

## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                       | TP 2694.500   |
| Ausführung                        | mit kurzer Fronttür   |
| Marktrelevante Produktänderungen  | Das Universalpult erhält die neue Montageplatte des Anreih-Schranksystems VX25.                                   |
| Material                          | Gehäuse, Bodenbleche: Stahlblech 1,5 mm<br>Tür: Stahlblech, 2,0 mm<br>Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm           |
| Oberfläche                        | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt |
| Farbe                             | RAL 7035  |
| Lieferumfang                      | Gehäuse mit Tür(en)<br>Montageplatte<br>Bodenbleche   |
| Abmessung                         | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.300 mm  |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 499 mm x 1.196 mm   |
| Tiefe oben                        | 417,5 mm  |
| Tiefe unten                       | 500 mm  |
| IK-Code                           | IK08  |
| Hinweis                           | Für Universalpult mit kurzer Fronttür: Zum Erhalt der Schutzart ist der Pultvorbau zu montieren.                  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529      | IP 55   |

# Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Schutzart NEMA      | NEMA 12   |
| Grundmaterial       | Stahlblech  |
| Abmessung           | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.300 mm<br>Tiefe oben: 417,5 mm<br>Tiefe unten: 500 mm |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 72,2 kg   |
| Bruttogewicht       | 76 kg   |
| Zolltarifnummer     | 94032080  |
| ETIM 9              | EC000784  |
| ETIM 8              | EC000784  |
| ECLASS 8.0          | 27180504  |
| Produktbeschreibung | TP Universalpult, BHT: 600x1300x500 mm, Stahlblech, mit kurzer Fronttür         |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                         |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |