

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2735.530 Systemfenster

Stand: 26.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2735.530 - Systemfenster für VX, TS, VX SE

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | FT 2735.530 |
| Ausführung | 30-er Profil |
| Produktbeschreibung | Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. |
| Material | Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas. |
| Oberfläche | Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035 Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur |
| Vorteil Scheibe | Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm) Scharnier mit 180°-Öffnungswinkel, leicht einzuhängen. |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| Vorteil Rahmen | Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar). Einfach in der Höhe justierbar. Stabilisiert den Türausschnitt. Verdeckt die Schnittkante. Es steht kein Schmutz auf der Dichtung, die Scheibe ist gegen Ausheben gesichert, beim Öffnen fällt kein Schmutz und es läuft keine Flüssigkeit hinter das Fenster. Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Hinweis | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm) Für Außenaufstellung nicht geeignet |
| Passend für | Gehäusotyp: VX TS VX SE Breite: = 600 mm |
| Abmessung | Breite: 500 mm Höhe: 570 mm Tiefe: 47 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 363 mm Sichtfensterhöhe: 498 mm |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 33 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,783 kg |
| Bruttogewicht | 5,06 kg |
| Zolltarifnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeschreibung | FT Systemfenster, für VX, TS, VX SE, 30-er Profil, BHT: 500x570x47 mm, für B: 600 mm |

Approbationen

Zertifikate

Schutzart