Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





FT 2762.010 Sichtfenster

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



FT 2762.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2762.010
Ausführung	60-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
	Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Artikel-Nr.	1012.000
	1076.000
	1376.000
Passend für	Gehäusetyp: AX
	Breite: = 600 mm
	Höhe: = 760 mm
Abmessung	Breite: 597 mm
	Höhe: 757 mm
	Tiefe: 62 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 537 mm
	Sichtfensterhöhe: 697 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Aufbautiefe für Komponenten (max.)	58 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.482
Bruttogewicht	4.682
Zolltarifnummer	76101000
EAN	4028177938595
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3