

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2763.010

Sichtfenster

Stand: 22.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2763.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2763.010
Ausführung	60-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Artikel-Nr.	1050.000 1350.000 1007.000
Passend für	Gehäusetyp: AX Breite: = 500 mm Höhe: = 500 mm
Abmessung	Breite: 497 mm Höhe: 497 mm Tiefe: 62 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 437 mm Sichtfensterhöhe: 437 mm

Eigenschaften

Aufbautiefe für Komponenten (max.)	58 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,44 kg
Bruttogewicht	3,46 kg
Zolltarifnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	FT Sichtfenster, BHT: 497x497x62 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen