

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2763.010 Sichtfenster

Stand: 30.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2763.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.



## Eigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Artikel-Nr.                 | FT 2763.010   |
| Ausführung                  | 60-er Profil  |
| Produktbeschreibung         | Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.      |
| Material                    | Rahmen: Aluminium, natur eloxiert<br>Glasscheibe: Acrylglas   |
| Lieferumfang                | Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54   |
| Passend für Artikel-Nr.     | 1050.000<br>1350.000<br>1007.000                              |
| Passend für                 | Gehäusotyp: AX<br>Breite: = 500 mm<br>Höhe: = 500 mm          |
| Abmessung                   | Breite: 497 mm<br>Höhe: 497 mm<br>Tiefe: 62 mm                |
| Sichtbare Fläche            | Sichtfensterbreite: 437 mm<br>Sichtfensterhöhe: 437 mm        |

# Eigenschaften

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Aufbautiefe für Komponenten<br>(max.) | 58 mm  |
| Verpackungseinheit                    | 1 Stück  |
| Nettogewicht                          | 3,44 kg  |
| Bruttogewicht                         | 3,46 kg  |
| Zolltarifnummer                       | 76101000   |
| ETIM 9                                | EC002527   |
| ETIM 8                                | EC002527   |
| ECLASS 8.0                            | 27182204   |
| Produktbeschreibung                   | FT Sichtfenster, BHT: 497x497x62 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen |