

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2780.000 Acrylglashaube

Stand: 25.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2780.000 - Acrylglashaube

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2780.000
Ausführung	zöllig
Produktbeschreibung	Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
Lieferumfang	Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial. Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Abmessung	Breite: 320 mm Höhe: 158 mm Tiefe: 47,5 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 280 mm Sichtfensterhöhe: 137,5 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)	43 mm
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 269,2 mm Einbaubreite für Komponenten: ½ 19"
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,937 kg
Bruttogewicht	1,137 kg
Zolltarifnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeschreibung	FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 320x158x47,5 mm