

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2796.000 Acrylglashaube

Stand: 28.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2796.000 - Acrylglashaube

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | FT 2796.000 |
| Ausführung | zöllig |
| Produktbeschreibung | Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E. |
| Material | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben |
| Lieferumfang | Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial. Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Abmessung | Breite: 534 mm Höhe: 425 mm Tiefe: 47,5 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 494 mm Sichtfensterhöhe: 404,5 mm |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 43 mm |
| Einbauabmessungen | Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19" |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,475 kg |
| Bruttogewicht | 2,675 kg |
| Zolltarifnummer | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeschreibung | FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 534x425x47,5 mm |