Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

undefined 3010.353

Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Stand: 06.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

undefined 3010.353 - Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Abgangsfeld für NH & MCCB bis 1600 A-Rückbereich, BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

Eigenschaften

Artikel-Nr.	3010.353
Ausführung	Rückbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung	Abgangsfeld für NH & MCCB bis 1600 A-Rückbereich, BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm
EAN	4028177010413

Ausschreibungstext

3010.353 Abg.Feld für NH & MCCB bis 1600 A-RB
/ BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

VX-Abgangsfeld für NH & MCCB bis 1600 A im Rückenbereich
/ BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

VX25 R4PX Modulfeld, aus dem Systembaukasten mit Bauartgeprüftem, Sammelschienen-System, Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör, formunterteilten, variablen Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise. Der Einbau des Hauptsammelschienen-Systems erfolgt im Rückbereich Mitte, die Ausführung der Verteilschienensysteme ist wahlweise in Form 1 oder 2b möglich. Die Elemente des Innenausbaus sind mit dem gleichen Montageraster (Lochprofil) wie der Schaltschrankrahmen ausgestattet. Fronttüre in Schutzart gemäß den technischen Daten vorzusehen.

Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln, Verbinder, Systemabdeckungen usw.

Technische Parameter
Feldtyp:„Modular
Feldbezeichnung:„R4PX.108
Max. Bemessungsbetriebsstrom Inc des MCCB(A):„ '.....' A (max. 1600 A) gemäß Herstellerangabe
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):„
min. 40,0 kA / max. 50 kA
Max. Bemessungsbetriebsstrom Inc (A):'.....' A (max. 2180 A)
Polzahl Hauptsammelschienen-System (HSS):„3 polig
Hersteller:„siehe Systemhandbuch
Lage der Sammelschienen:„Rückenbereich Mitte
Bemessungsstrom horizontale Schiene o. Zb IP54:
920 A - 1x40x10 mm
1130 A - 1x60x10 mm
1320 A - 1x80x10 mm
1490 A - 1x100x10 mm
1600 A - 1x120x10 mm
Bemessungsstrom horizontale Schiene o. Zb IP2x:
980 A - 1x40x10 mm
1220 A - 1x60x10 mm
1420 A - 1x80x10 mm
1570 A - 1x100x10 mm
1680 A - 1x120x10 mm
Bemessungsstrom horiz. Schiene m. Zb IP2x / IP54:„
1100 A - 1x40x10 mm
1390 A - 1x60x10 mm
1660 A - 1x80x10 mm
1930 A - 1x100x10 mm
2180 A - 1x120x10 mm
* Zb = Zwangsbelüftung nach Systemhandbuch„Hersteller / Rittal
Zwangsbelüftung:„ohne / mit
Einbaubreite nach Bestückung max.:„800 mm
Einbauart:„Festeinbau
Bauform / Formunterteilung:„max. 2b
Einbauposition:„hinter d. Tür
Schrankbreite (mm):„1000 mm
Ausführung der Türfront:„Zweitürig
Verschluss:„Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:„IP 2x / IP 54
Berührungsschutzabdeckung:„IP 2xB
Funktionsraumseitenwand„mit / ohne

OPTIONEN zu Feld R4PX.08

Teilmontageplatte - optionale Auswahl zum Feld R4PX.108
Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen.
Modultyp:„mit Teilmontageplatte
Modulhöhe Standard:„400 mm
Auswahl:„Ja / Nein

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld R4PX.108
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen Feldtyp, liefern.
Auswahl:„Ja / Nein

Fabrikat:„Rittal R4PX.108
Typ:„VX25 Ri4Power Bauform 1/2, o. glw.
angebotenes Fabrikat:„ '.....'
angebotene Type:„ '.....'