## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## SK 3148.007 Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SK 3148.007 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Einbau in alle ausreichend großen Dachflächen, Luftleistung 360 m3/h.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3148.007
Ausführung	ohne Lüftermotor
Marktrelevante Produktänderungen	Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.700 notwendig.
Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Dicht- und Befestigungsmaterial Bohrschablone
Abmessung	Breite: 420 mm Höhe: 65 mm Tiefe: 340 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 345 mm Ausbruch-Tiefe: 265 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 43
Hinweis	Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht
Betriebstemperaturbereich	-10 °C60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.644
Bruttogewicht	2.844
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177165335
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025