

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SK 3149.007**

**Dachlüfter, Dachentlüftung**

Stand: 22.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



FRIEDEM L OH GROUP

# SK 3149.007 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Einbau in alle ausreichend großen Dachflächen, Luftleistung 360 m<sup>3</sup>/h.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3149.007
Ausführung	Anschlussfertige Einheit mit eingebautem Radialventilator
Marktrelevante Produktänderungen	Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.700 notwendig.
Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Dicht- und Befestigungsmaterial Bohrschablone Anschlusskabel (3 m)
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 42 W
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,2 A
Abmessung	Breite: 420 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 340 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 345 mm Ausbruch-Tiefe: 265 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 43
Hinweis	Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...60 °C
Schalldruckpegel	Bei 50 Hz: 53 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.824
Bruttogewicht	6.131

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 84145915

EAN 4028177165342

ECLASS 8.0 27180716

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellererklärung