Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3172.100 Vliesfiltermatte

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3172.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SK 3172.100 |
|-------------------------|---|
| Ausführung | für Filterlüfter |
| Produktbeschreibung | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material | Chemiefaser |
| Hinweis | Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern. |
| Passend für Artikel-Nr. | 3240 3241 |
| Abmessung | Breite: 221 mm Höhe: 221 mm Tiefe: 17 mm |
| Filterklasse | nach DIN EN 779: G3 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0.095 |
| Bruttogewicht | 0.1 |
| Zolltarifnummer | 56039390 |
| EAN | 4028177038097 |
| E-Number Sweden | E3404745 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0 27180706

Approbationen

| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------|
| Zertifikate | EAC |

© Rittal 2025 3