Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3173.100
Vliesfiltermatte

Stand: 03.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SK 3173.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3173.100
Ausführung	für Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Hinweis	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Artikel-Nr.	3243.... 3244.... 3245....
Abmessung	Breite: 289 mm Höhe: 289 mm Tiefe: 17 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G3 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,1 kg
Bruttogewicht	0,12 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Eigenschaften

Produktbeschreibung	SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3243..../3244..../3245.... BHT: 289 x 289 x 17 mm

Approbationen

Approbationen	CSA UR + C-UR (recognized)