## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3173.100 Vliesfiltermatte

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3173.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

### Eigenschaften

| Artikel-Nr.             | SK 3173.100  |
|-------------------------|--|
| Ausführung              | für Filterlüfter   |
| Produktbeschreibung     | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig<br>bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438.<br>Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur.<br>Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer<br>Korngröße von 10 µm. |
| Material                | Chemiefaser  |
| Hinweis                 | Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.   |
| Passend für Artikel-Nr. | 3243<br>3244<br>3245   |
| Abmessung               | Breite: 289 mm<br>Höhe: 289 mm<br>Tiefe: 17 mm   |
| Filterklasse            | nach DIN EN 779: G3<br>nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %  |
| Verpackungseinheit      | 5 Stück  |
| Nettogewicht            | 0.1  |
| Bruttogewicht           | 0.12   |
| Zolltarifnummer         | 56039390   |
| EAN                     | 4028177038134  |
| E-Number Sweden         | E3404749   |
| ETIM 9                  | EC002513   |
| ETIM 8                  | EC002513   |
|                         |  |

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ECLASS 8.0 27180706

## Approbationen

| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------|
| Zertifikate   | EAC                    |

© Rittal 2025 3