Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3173.120 Faltenfilter

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3173.120 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3173.120		
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter		
Material	PET		
Farbe	weiß		
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.		
Passend für Artikel-Nr.	3243.xxx		
	3244.xxx		
	3245.xxx		
Abmessung	Breite: 280 mm		
	Höhe: 282 mm		
	Tiefe: 21 mm		
Filterklasse	nach DIN EN 779: G4		
	nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %		
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter		
Schutzart	Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP 51		

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Hinweis zur Artikel-Nr. Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.	
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.51
Bruttogewicht	0.52
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177969131
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)	

© Rittal 2025 3