Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3174.100 Vliesfiltermatte

Stand: 30.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3174.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3174.100
Ausführung	für Dachlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3138 3139 3140
Abmessung	Breite: 264 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 17 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G3
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Dachlüfter
Verpackungseinheit	12 Stück
Nettogewicht	0.012
Bruttogewicht	0.1
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177709218
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0 27180706

Approbationen

Approbationen	CSA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC

© Rittal 2025 3