

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3174.100

Vliesfiltermatte

Stand: 23.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3174.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3174.100
Ausführung	für Dachlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3138.... 3139.... 3140....
Abmessung	Breite: 264 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 17 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G3
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Dachlüfter
Verpackungseinheit	12 Stück
Nettogewicht	0,012 kg
Bruttogewicht	0,1 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Eigenschaften

Produktbeschreibung	SK Ersatzfiltermatte, für Dachlüfter, für SK 3138./3139./3140. BHT: 264 x 95 x 17 mm
---------------------	---

Approbationen

Approbationen	CSA UR + C-UR (recognized)
---------------	-------------------------------

Zertifikate	EAC
-------------	-----