

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3174.120 Faltenfilter

Stand: 24.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3174.120 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3174.120
Ausführung	für Dachlüfter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Abmessung	Breite: 265 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 18 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: M5 nach DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Verpackungseinheit	12 Stück
Nettogewicht	0,276 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	0,4 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Faltenfilter IP54, für Dachlüfter 3138./3139./3140.xxx, BHT: 265x100x18 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------