## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3237.055 Vliesfiltermatte

Stand: 02.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3237.055 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3237.055
Ausführung	für Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Farbe	weiß
Hinweis	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Artikel-Nr.	3237.3xx/3237.7xx
Abmessung	Breite: 89 mm Höhe: 89 mm Tiefe: 10 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0.05
Bruttogewicht	0.164
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177651548
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2025

## Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC

© Rittal 2025 3