

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3238.025 Faltenfilter

Stand: 16.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SK 3238.025 |
| Ausführung | für Filterlüfter/Austrittsfilter |
| Material | Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat Absorbermatte: 100 % Polyester |
| Farbe | weiß |
| Hinweis | Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern. |
| Passend für Artikel-Nr. | 3238.3xx 3238.7xx |
| Abmessung | Breite: 114 mm Höhe: 114 mm Tiefe: 14 mm |
| Abmessung Absorbermatte | Breite: 120 mm Höhe: 120 mm Tiefe: 2,9 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Bruttogewicht | 0,113 kg |
| Zolltarifnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeschreibung | SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3238.7xx/3238.3xx, BHT: 114x114x14 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|------------------------|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------|
