

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3238.066 Vliesfiltermatte

Stand: 09.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3238.066 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3238.066
Ausführung	für EMV-Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3238.6..
Abmessung	Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 12 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,015 kg
Bruttogewicht	0,02 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3238.6.. BHT: 125 x 125 x 12 mm

Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)