Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3239.200 Austrittsfilter

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3239.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3239.200
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter
	Vliesfiltermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 177 mm
	Ausbruch-Höhe: 177 mm
Passend für Artikel-Nr.	SK 3239.1xx
Abmessung	Breite: 204 mm
	Höhe: 204 mm
	Tiefe: 24 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
	Type 3
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
	IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
	IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube

© Rittal 2025

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.36
Bruttogewicht	0.4
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177651852
E-Number Sweden	E3404360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbationen

Approbationen	CSA	
	UL + C-UL - FTTA	
	UR + C-UR (recognized)	
Zertifikate	EAC	
Erklärungen	Konformitätserklärung	

© Rittal 2025 3