Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




SK 3240.080

Strahlwasserhaube

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SK 3240.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3240.080
Produktbeschreibung	Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
Material	Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Passend für Artikel-Nr.	3240.... 3241....
Abmessung	Breite: 282 mm Höhe: 390 mm Tiefe: 85 mm
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,5 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	2,887 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeschreibung	SK Strahlwasserhaube, für SK 3240…./3241…. BHT: 282 x 390 x 85 mm

Approbationen

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)