

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3240.208

Austrittsfilter

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3240.208 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrances jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3240.208
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrances jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Austrittsfilter Vliesfiltermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 224 mm Ausbruch-Höhe: 224 mm
Passend für Artikel-Nr.	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Abmessung	Breite: 255 mm Höhe: 255 mm Tiefe: 25 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.46
Bruttogewicht	0.56
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177663824
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
