

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3243.080 Strahlwasserhaube

Stand: 09.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3243.080
Produktbeschreibung	Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
Material	Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Passend für Artikel-Nr.	3243.... 3244....
Abmessung	Breite: 350 mm Höhe: 480 mm Tiefe: 110 mm
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	3,8 kg
Bruttogewicht	4,102 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeschreibung	SK Strahlwasserhaube, für SK 3243..../3244.... BHT: 350 x 480 x 110 mm

Approbationen

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
---------------	---