Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3243.208 Austrittsfilter

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3243.208 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3243.208
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereicl des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Austrittsfilter Vliesfiltermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 292 mm Ausbruch-Höhe: 292 mm
Passend für Artikel-Nr.	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Abmessung	Breite: 323 mm Höhe: 323 mm Tiefe: 25 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube

© Rittal 2025

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.75
Bruttogewicht	0.811
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177663879
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3