
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3301.320 Abschottung vertikal

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3301.320 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.320
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	LCP und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 210 mm Höhe: 1.915 mm Tiefe: 110 mm
Passend für	Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.135
Bruttogewicht	1.335
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177504424
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

Ausschreibungstext

Schaumgummi dick, 800 mm Rack, Abschottung vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1) zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene. Für Schrankbreite 800 mm. Länge 1900 mm, selbstklebend VE = 1 St.

© Rittal 2025 3