

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3301.370

## Abschottung vertikal

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.370 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | SK 3301.370   |
| Ausführung          | Einseitig selbstklebend   |
| Produktbeschreibung | Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.  |
| Material            | Zell-PU-Schaum<br>Flammhemmend nach UL 94 (HF1)   |
| Farbe               | Anthrazit   |
| Abdichtung zwischen | LCP und 19"-Ebene   |
| Abmessung           | Breite: 110 mm<br>Höhe: 1.915 mm<br>Tiefe: 110 mm   |
| Passend für         | Breite: 600 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 0,619 kg  |
| Bruttogewicht       | 0,719 kg  |
| Zolltarifnummer     | 39269097  |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ETIM 8              | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189261  |
| Produktbeschreibung | SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 110x1915x110 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend |

## Ausschreibungstext

Schaumgummi dick, 600 mm Rack, Abschottung  
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94  
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links  
und rechts der 19"-Ebene. Für Schrankbreite  
600 mm.  
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.