

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.390

Abschottung vertikal

Stand: 24.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.390 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | SK 3301.390 |
| Ausführung | Einseitig selbstklebend |
| Produktbeschreibung | Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm. |
| Material | Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1) |
| Farbe | Anthrazit |
| Abdichtung zwischen | Seitenwand und 19"-Ebene |
| Abmessung | Breite: 184 mm Höhe: 1.910 mm Tiefe: 84 mm |
| Passend für | Breite: 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,818 kg |
| Bruttogewicht | 0,918 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 184x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend |

Ausschreibungstext

Schaumgummi dünn, 800 mm Rack, Abschottung
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links
und rechts der 19"-Ebene.
Für Schrankbreite 800 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.