
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.390

Abschottung vertikal

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.390 - Abschottung vertikal für VX IT, TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.390
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	Seitenwand und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 184 mm Höhe: 1.910 mm Tiefe: 84 mm
Passend für	Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,818 kg
Bruttogewicht	0,918 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 184x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend

Ausschreibungstext

Schaumgummi dünn, 800 mm Rack, Abschottung vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1) zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene.
Für Schrankbreite 800 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.