

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3312.805

## Dachblech

Stand: 02.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3312.805 - Dachblech für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | SK 3312.805   |
| Produktbeschreibung     | Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.  |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Lackiert  |
| Farbe                   | RAL 7035  |
| Montagehinweis          | Für die Montage ist das Befestigungsmaterial des vorhandenen geschlossenen Dachbleches zu verwenden<br>Die elektrische Kondensatverdunstung SK 3355.720 kann aufgrund einer Kollision mit der 19 Zoll-Ebene nicht verwendet werden. Der Kondensatablauf muss über den mitgelieferten Schlauch erfolgen. |
| Passend für Artikel-Nr. | 3312.800<br>3185.730  |
| Passend für             | Gehäusetyp: VX IT<br>VX<br>Breite: = 800 mm<br>Tiefe: = 800 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 4 kg  |
| Bruttogewicht           | 5,6 kg  |
| Zolltarifnummer         | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC000744  |
| ETIM 8                  | EC000744  |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27182405

---

Produktbeschreibung

SK IT Dachblech für VX IT, mit Montageausschnitt für  
3312.800/3412.800, BT: 800x800 mm, RAL 7035