
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SK 3321.700
# Vliesfiltermatte

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SK 3321.700 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SK 3321.700 |
| Ausführung | für Filterlüfter |
| Produktbeschreibung | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material | Chemiefaser |
| Hinweis | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet. |
| Passend für Artikel-Nr. | 3237.2xx/3237.1xx |
| Abmessung | Breite: 89 mm<br>Höhe: 89 mm<br>Tiefe: 10 mm |
| Filterklasse | nach DIN EN 779: G2<br>nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,005 kg |
| Bruttogewicht | 0,007 kg |
| Zolltarifnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeschreibung | SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3237…. BHT: 89 x 89 x 10 mm |