## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3321.705 Vliesfiltermatte

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3321.705 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

#### Eigenschaften

| Artikel-Nr.             | SK 3321.705  |
|-------------------------|--|
| Ausführung              | für Filterlüfter   |
| Produktbeschreibung     | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig<br>bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438.<br>Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur.<br>Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer<br>Korngröße von 10 µm. |
| Material                | Chemiefaser  |
| Hinweis                 | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in<br>Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.   |
| Passend für Artikel-Nr. | 3237.2xx/3237.1xx  |
| Abmessung               | Breite: 89 mm<br>Höhe: 89 mm<br>Tiefe: 10 mm   |
| Filterklasse            | nach DIN EN 779: G2<br>nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %  |
| Verpackungseinheit      | 50 Stück   |
| Nettogewicht            | 0.1  |
| Bruttogewicht           | 0.156  |
| Zolltarifnummer         | 56039390   |
| EAN                     | 4028177695535  |
| ETIM 9                  | EC002513   |
| ETIM 8                  | EC002513   |
| ECLASS 8.0              | 27180706   |

© Rittal 2025

### Approbationen

Zertifikate EAC

© Rittal 2025 3