

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 3586.020

# Sammelschiene CUPONAL

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3586.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3586.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Bemessungsstrom max.	493 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	30 mm x 10 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	7,5 kg
Bruttogewicht	9,2 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	1,05

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeschreibung	SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm

---

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---