Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





IT 3659.181 Server-Teleskopschienen

Stand: 29.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



IT 3659.181 - Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	IT 3659.181
Ausführung	Für Ebenenabstand 470,65 - 599,65 mm
Produktbeschreibung	Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
Material	Stahlblech
Belastbarkeit	30 kg
Hinweis	Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Passend für	Gehäusetyp: TS
	TS IT
	VX
	VX IT
	Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.3
Bruttogewicht	2.62
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklarier

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177964945
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3