#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# IT 3659.191 Server-Teleskopschienen

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



### IT 3659.191 - Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.



#### Eigenschaften

| IT 3659.191   |
|---|
| Für Ebenenabstand 573,65 - 701,65 mm  |
| Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm. |
| Stahlblech  |
| 30 kg   |
| Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen   |
| Gehäusetyp: TS  |
| TS IT   |
| VX  |
| VX IT   |
| Tiefe: = 800 mm   |
| 2 Stück   |
| 2.82  |
| 3.08  |
| 6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des<br>Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklarier     |
|   |

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

| Zolltarifnummer | 73269098      |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4028177964938 |
| ETIM 9          | EC002620      |
| ETIM 8          | EC002620      |
| ECLASS 8.0      | 27189261      |

© Rittal 2025 3