

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.014 Hygienic Design

Stand: 15.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.014 - Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank

HD, eintürig

Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.014
Ausführung	Dachneigung 30° nach vorne
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Montageplatte: Stahlblech Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit eingesteckter Dichtung Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte
Abmessung	Breite: 760 mm Höhe vorne: 810 mm Höhe hinten: 981 mm Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	705 mm x 735 mm
Türöffnungswinkel	125°
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Edelstahl
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66 IP X9

Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	44,8 kg
Bruttogewicht	45,5 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
Produktbeschreibung	HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301, BHT 760x810x300 mm
