

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.082

Sichtfenster HD

Stand: 16.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

HD 4000.082 - Sichtfenster HD

Zum Schutz von Tastern oder Displays.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.082
Produktbeschreibung	Zum Schutz von Tastern oder Displays.
Nutzen	Großes Sichtfeld Spaltfreier Übergang zwischen Sichtfenster und Rahmen Außenliegendes Scharnier Mit Knebelgriff zum einfachen Öffnen ohne Schlüssel
Material	Rahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 Sichtscheibe: Polycarbonat
Lieferumfang	Inkl. 2 Scharniere Inkl. Knebelgriff Inkl. Befestigungsmaterial
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 352 mm Sichtfensterhöhe: 185 mm
Abmessung	Breite: 470 mm Höhe: 290 mm Tiefe: 65 mm
Passend für	Gehäusetyp: Kompakt-Schalschrank HD
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Einbaumöglichkeiten	Zum Anbau an Flächen
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.84
Bruttogewicht	2.896

Eigenschaften

Zolltarifnummer 39252000

EAN 4028177985162

ETIM 9 EC002527

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182204