Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.082

Sichtfenster HD

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

HD 4000.082 - Sichtfenster HD

Zum Schutz von Tastern oder Displays.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.082
Produktbeschreibung	Zum Schutz von Tastern oder Displays.
Nutzen	Großes Sichtfeld Spaltfreier Übergang zwischen Sichtfenster und Rahmen Außenliegendes Scharnier Mit Knebelgriff zum einfachen Öffnen ohne Schlüssel
Material	Rahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 Sichtscheibe: Polycarbonat
Lieferumfang	Inkl. 2 Scharniere Inkl. Knebelgriff Inkl. Befestigungsmaterial
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 352 mm Sichtfensterhöhe: 185 mm
Abmessung	Breite: 470 mm Höhe: 290 mm Tiefe: 65 mm
Passend für	Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Einbaumöglichkeiten	Zum Anbau an Flächen
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,84 kg
Bruttogewicht	2,896 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

Zolltarifnummer	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	HD Sichtfenster, mit Knebelgriff, BxH: 470x290 mm, Edelstahl, 1.4301