

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.082 Sichtfenster HD

Stand: 11.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 4000.082 - Sichtfenster HD

Zum Schutz von Tastern oder Displays.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | HD 4000.082 |
| Produktbeschreibung | Zum Schutz von Tastern oder Displays. |
| Nutzen | Großes Sichtfeld Spaltfreier Übergang zwischen Sichtfenster und Rahmen Außenliegendes Scharnier Mit Knebelgriff zum einfachen Öffnen ohne Schlüssel |
| Material | Rahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 Sichtscheibe: Polycarbonat |
| Lieferumfang | Inkl. 2 Scharniere Inkl. Knebelgriff Inkl. Befestigungsmaterial |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 352 mm Sichtfensterhöhe: 185 mm |
| Abmessung | Breite: 470 mm Höhe: 290 mm Tiefe: 65 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: Kompakt-Schaltschrank HD |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| IK-Code | IK08 |
| Einbaumöglichkeiten | Zum Anbau an Flächen |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 Type 13 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,84 kg |
| Bruttogewicht | 2,896 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer | 39252000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | HD Sichtfenster, mit Knebelgriff, BxH: 470x290 mm, Edelstahl, 1.4301 |