Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.240

Nivellierfuß HD

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

HD 4000.240 - Nivellierfuß HD

Nivellierfuß HD zur Minimierung von Reinigungszeiten durch abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde und zum Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.240
Ausführung	ohne Bodenbefestigung
Nutzen	Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte Anreihungen auch bei Bodenschrägen durch großen Nivellierbereich realisierbar Zertifizierung nach 3-A Sanitary Standards
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Belastbarkeit	Max. 7000 N statisch je Nivellierfuß
Abmessung	Gewinde: M12
Passend für	Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD VX VX SE TS
Nivellierbereich	122 - 175 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	2 kg
Bruttogewicht	2,342 kg
Zolltarifnummer	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27189263
Produktbeschreibung	HD Nivellierfuß, ohne Bodenbefestigung, Edelstahl, 1.4301