Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





HD 4000.240 Nivellierfuß HD

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



HD 4000.240 - Nivellierfuß HD

Nivellierfuß HD zur Minimierung von Reinigungszeiten durch abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde und zum Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.240	
Ausführung	ohne Bodenbefestigung	
Nutzen	Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte Anreihungen auch bei Bodenschrägen durch großen Nivellierbereich realisierbar Zertifizierung nach 3-A Sanitary Standards	
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen	
Belastbarkeit	Max. 7000 N statisch je Nivellierfuß	
Abmessung	Gewinde: M12	
Passend für	Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD VX VX SE TS	
Nivellierbereich	122 - 175 mm	
Verpackungseinheit	4 Stück	
Nettogewicht	2	
Bruttogewicht	2.342	
Zolltarifnummer	73181900	
EAN	4028177707641	
ETIM 9	EC002622	

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ETIM 8	EC002622	
ECLASS 8.0	27189263	

© Rittal 2025 3