

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 4000.285 Großschrank

Stand: 18.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Großschrank HD

Der Großschrank HD ist die anreihbare Schranklösung für hygienisch sensible Bereiche, welche regelmäßigen Reinigungen unterzogen werden.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | HD 4000.285 |
| Material | Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 Montageplatte: Stahlblech |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) |
| Lieferumfang | Schrankrahmen mit angeschweißtem Rückwand-Bodenblech Tür mit eingesteckter Dichtung Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte Eingeschraubter Mittelsteg |
| Optionen | Untergestell HD mit Nivellierung |
| Abmessung | Breite: 1.200 mm Höhe: 1.800 mm Tiefe: 500 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Türöffnungswinkel | 125° |
| IK-Code | IK08 |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Schutzart NEMA | NEMA 4X |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4X Type 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 148 kg |
| Bruttogewicht | 149 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | HD Systemschrank, BHT: 1200x1800x500mm, Edelstahl, mit Montageplatte, zweitürig |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|