

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.451 Abisolierautomat S22

Stand: 19.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.451 - Abisolierautomat S22

Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4050.451 |
| Ausführung | Touchscreen-Display Integrierter Gesamtstückzähler Integrierter Tagesstückzähler Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge |
| Produktbeschreibung | Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen. |
| Nutzen | Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf Einfaches Einführen der Drähte Benutzerfreundliche Bedienung |
| Technische Daten | Elektrisch betrieben Abisolierbereich 0,05 - 6 mm ² (AWG 30 - 10) Abisolierlänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Abzugslänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Einführlänge 22 mm (0,87 in.) |
| Lieferumfang | Abisolierautomat S22 Spezialtrichter für das Einführen dünner Leiter Ersatzmesser |
| Abmessung | Breite: 190 mm Höhe: 190 mm Tiefe: 295 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Scheinleistung | 70 VA |
| Taktzeit | 0,5 s |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 8,5 kg |
| Bruttogewicht | 9,06 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| Produktbeschreibung | Abisolierautomat S 22, 0,05-6mm ² , Abisolierlänge 3-20mm, Einföhlänge 22mm |