

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.730 Aderendhülse

Stand: 28.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.730 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr.             | AS 4050.730  |
| Produktbeschreibung     | Mit Kunststoffkragen.  |
| Technische Daten        | Wärmebeständig bis 105 °C  |
| Material                | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen  |
| Farbe                   | weiß   |
| Länge                   | 8 mm   |
| AWG                     | 20   |
| Innendurchmesser        | 2,6 mm   |
| Für Querschnitt         | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| DIN Farbcode            | Ja   |
| Hinweis                 | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z. B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Normen                  | AEH DIN 46228  |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452   |
| Lieferform              | lose   |
| Verpackungseinheit      | 500 Stück  |
| Nettogewicht            | 0,5 kg   |
| Bruttogewicht           | 0,5 kg   |
| Zolltarifnummer         | 85369010   |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 0,5 mm <sup>2</sup> , weiß, lose, 8mm |

# Approbationen

---

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------------|--------------------------|