


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.731

Aderendhülse

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

# AS 4050.731 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.731
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grau
Länge	8 mm
AWG	18
Innendurchmesser	2,8 mm
Für Querschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN Farocode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210 4050.452
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.043
Zolltarifnummer	85369010

## Eigenschaften

---

EAN	4028177804999
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------