

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.747 Aderendhülse

Stand: 30.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.747 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.747
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grau
Länge	8 mm
AWG	18
Innendurchmesser	2,8 mm
Für Querschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	5.000 Stück
Nettogewicht	5 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Crimpautomaten, 0,75 mm <sup>2</sup> , grau, auf Gurt, 8mm

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR